

## BS-ROLLEN roulette fixe

force 200 kg, diamètre x largeur 150 x 35 mm, moyeu longueur x Ø 129 x 106 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 129 x 106 mm



**BS ROLLEN**  
**INOX**

Numéro d'article: 524910

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette fixe

roulette fixe


- force 200 kg
- diamètre x largeur 150 x 35 mm
- moyeu longueur x Ø 129 x 106 mm
- avec bandage polyuréthane
- silencieuses
- moyeu avec palier lisse
- espacement des trous des vis 105x80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable acier inoxydable mat
- fixation avec panneau, longueur x largeur 129 x 106 mm

### Détails techniques




manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	192 mm
modèle	roulette fixe	longueur de moyeu	129 mm
charge	200 kg	trou de moyeu	106 mm
pneumatique	polyuréthane	largeur de roue	35 mm

Ø de roue	150 mm	propriété surface de roulement	silencieuses
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	129 mm
roulement	palier lisse	largeur de plaque	106 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	distance trou de vis	105x80 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	11 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	acier inoxydable mat
matériau de boîtier	acier inoxydable	Poids	1 kg
frein	sans		

## Accessoires

524911		roue, force 200 kg, diamètre x largeur 150 x 35 mm, moyeu longueur x Ø 129 x 106 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec palier lisse, jante en plastique
--------	---	---

## Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés