

bac de rétention

pour fût 4 x 200 litres, volume de rétention 410 l, hauteur x largeur x profondeur 410 x 1200 x 1200 mm, en acier avec laquage en RAL 5012 bleu clair



Numéro d'article: 525711

Bac de rétention

Empilable

bac de rétention

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- pour fût 4 x 200 litres
- volume de rétention 410 l
- hauteur x largeur x profondeur 410 x 1200 x 1200 mm
- en acier avec laquage en RAL 5012 bleu clair
- garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur







Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	matériau	acier
type de bac de rétention	bac de rétention	surface	laqué
lieu de stockage	à l'abri	couleur	bleu // RAL 5012
volume de rétention	410 l	possibilité de passage au-dessou	oui
capacité	fût 4 x 200 litres	garde au sol	100 mm

considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	gerbable	oui
hauteur	410 mm	roulant	non
largeur	1200 mm	exécution couleur	bleu
profondeur	1200 mm	Poids	91 kg

Cela s'adapte aussi ...

208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
525732		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm