



Naherungsschalter SMT0-8E-PS-S-LED-24

Teilenummer: 171178

FESTO

elektrisch, kontaktlos, PNP, fur Antriebe mit T-Nut, ohne Befestigungsbausatz, mit Stecker M8.

Separates Befestigungselement SMB-8E (Teilenummer 178230) notwendig.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	fur T-Nut
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Messprinzip	magneto-resistiv
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Schlieer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	+/- 0,1 mm
Einschaltzeit	≤ 1,3 ms
Ausschaltzeit	≤ 1,4 ms
Max. Ausgangsstrom	100 mA
Max. Schaltleistung DC	2,8 W
Spannungsfall	≤ 1,8 V
Reststrom	≤ 0,01 mA
Kurzschlussfestigkeit	ja
uberlastfestigkeit	vorhanden
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Verpolungsschutz	fur alle elektrischen Anschlusse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschluss-technik	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Abgangsrichtung Anschluss	quer
Max. Anziehdrehmoment Stecker	0,3 Nm
Befestigungsart	geklemmt in T-Nut von oben in Nut einsetzbar mit Zubehor
Anziehdrehmoment	1 Nm
Produktgewicht	12 g
Werkstoff Gehause	Messing TPE-U(PU) vernickelt
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Schutzart	IP65 IP67