

# Kunststoffschlauch PUN-12X2-SI-200

Teilenummer: 525743

FESTO

außenkalibriert, für QS-Steckanschlüsse, CN- und CK-Verschraubungen  
Polyurethan (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig).



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Durchmesser	12 mm
Durchflussrelevanter Biegeradius	62 mm
Innen-Durchmesser	8 mm
Min. Biegeradius	33 mm
Schlaucheigenschaften	schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch	Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Zulassung	TÜV
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Brandprüfung Werkstoff	UL94 HB
Umgebungstemperatur	-35 ... 60 °C
Produktgewicht nach Länge	0,0767 kg/m
Pneumatischer Anschluss	für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm
Farbe	silber
Shore-Härte	D 52 +/-3
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Schlauch	TPE-U(PU)