

# Feuille de données du produit



Article N°: 12502 Chariot à dossier de poussée

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec plateforme en aggloméré plastifié antidérapant et hydrofuge et dossier de poussée. Chariot spécialement conçu pour transporter des charges lourdes, les roues à bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à roulement à billes permettent un déplacement aisé et confortable. 2 roues fixes et 2 pivotantes bleu-gris non traçant. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	1200
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	1000
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	700
<b>Hauteur de zone de chargement (mm)</b>	283
<b>Longueur totale (mm)</b>	1155
<b>Largeur totale (mm)</b>	700
<b>Hauteur totale (mm)</b>	1005
<b>Type de pneu</b>	Caoutchouc élastique bleu gris
<b>Roues (mm)</b>	200 x 50
<b>Poids (kg)</b>	42
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976125022