

# Feuille de données du produit



Article N°: 8123 Chariot haut à caissettes

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 caissette fixe et 2 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Charge maximum par caissette : 120 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

## Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Charge par plateau (kg)	120
Longueur de surface utile (mm)	1165
Largeur de surface utile (mm)	755
Longueur totale (mm)	1369
Largeur totale (mm)	809
Hauteur totale (mm)	1152
Hauteur plateaux (mm)	269, 669, 1069
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Poids (kg)	84
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976181233