

Feuille de données du produit



Article N°: 8481-3 Chariot pour colis à portes battantes

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 plateau fixe en mélaminé surface effet hêtre. 3 côtés grillagés maille de 100 x 100 x 5 mm. Double porte battante, armature en tube habillée de treillis 100 x 100 x 5 mm. Verrou à douille intégré dans l'armature, portes rabattables sur les petits côtés. Hauteur 1552 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	600
Hauteur de zone de chargement (mm)	269
Longueur totale (mm)	1169
Largeur totale (mm)	630
Hauteur totale (mm)	1552
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Configuration	mit Türen
Poids (kg)	58
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976848112