

## Glastürkühlschrank KBS 202 GU

Umluft-Glastürgewerbekühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum sowie großflächigem Rückwandverdampfer. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die vorgeformten Rostauflagen haben einen Abstand von 70 mm, somit können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumnutzung zu erhalten. Für eine optimale Luftführung im Kühlschrank befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Die Glastür ist abschließbar und der Aluminiumrahmen mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich und ohne Werkzeug wechselbar. Der massive Stangengriff und die Halter für den Wandabstand liegen dem Gerät bei. Das manuelle Thermostat, der Ein-/Ausschalter für die Beleuchtung sowie die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorne 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen. Werkseitig wird der Kühlschrank mit einem rechten Türanschlag ausgeliefert. Auf Wunsch und gegen Mehrpreis ist ein Türanschlagwechsel auf links durch KBS möglich.



Artikel-Nr.: 347208  
GTIN: 4059395003437



### Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Rückwandverdampfer
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- Innenbeleuchtung separat schaltbar
- 45 mm Energiespar-Isolierung
- Umluftkühlung
- Glastür im Aluminiumrahmen mit Schloss
- Massiver Edelstahl-Stangengriff
- Türanschlagwechsel auf links durch KBS möglich (mehrpreispflichtig)
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühlschrank
<b>Produktgruppe</b>	A
<b>Herstellerkennung</b>	KBS 202 GU
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	600 mm
<b>Tiefe</b>	600 mm
<b>Höhe</b>	850 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Glastür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	ABS Kunststoff weiß

Anschlußbart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,105 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	49 kg
Serienzubehör	2 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalziert und Schloss
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	7 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	2 °C
Bruttoinhalt	129 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,23 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	584 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	13
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturklasse	M2
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



KBS Gastrotechnik GmbH

KBS 202 GU



**584** kWh/annum



2019/2018

## Weitere Ansichten





### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Umbauarbeiten für Linksanschlag**

**Umbauarbeiten für Linksanschlag**

GTIN: 4059395005998

Artikel-Nr.: 56

---

**Rost für KBS 201 401 202 402**

**Rost mit einer maximalen Tragkraft von 16kg**

GTIN: 4059395093476

Artikel-Nr.: 999003

---

**Höhenverstellbare Füße Satz = 4 Stück**

**90 mm bis 110 mm zur bauseitigen Montage**

GTIN: 4059395093520

Artikel-Nr.: 999027

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)