

ORION Spannzangen DIN 6388 A 410 E 10 mm



ORION

Spannzangen OZ; für Werkzeuge mit Zylinderschaft; einseitig geschlitzt, passend zu Fräaserspannfuttern Nr. 23285/23290/23295 und Schnelllauf-Frässpindeln Nr. 23275

Spann-Ø d:	10 Millimeter
Spannzangen Typ:	410 E
für Spannbereich:	2-16 Millimeter
Maß Ø D:	25,5 Millimeter
Länge L:	40 Millimeter
Marke:	ORION