



## Product data sheet

Art nr.: 8481-3D Pakketwagen met dubbele vleugeldeuren en dak

### Transportmiddelen



Opbouwsysteem, stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. Kopwanden en één zijwand gesloten met draadgaas 100 x 100 x 5 mm. Met een dubbele vleugeldeur, frame van stalen buis met ingelast draadgaas 100 x 100 x 5 mm. In het raamwerk geïntegreerd grendelslot, afsluitbaar door hangslot (niet bij levering inbegrepen), vleugeldeuren tot tegen de kopwand open te slaan. Met dak van draadgaas. Platform houten plaat, toplaag beukendecor. Wielen: 2 zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

### Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	600
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1000
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	600
<b>Laadvlakhoogte (mm)</b>	269
<b>Totale lengte (mm)</b>	1169
<b>Totale breedte (mm)</b>	630
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1552
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 40
<b>Uitvoering</b>	mit Türen und Dach
<b>Gewicht (kg)</b>	60,5
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976848167