

Información sobre productos

71 72 460

Cortavarillas



- Capacidad de corte hasta una dureza de 48 HRC
- Filos de corte robustos, templados adicionalmente por inducción, dureza de los filos de aprox. 62 HRC
- Tope forjado con amortiguador confortable
- Fácil acceso a la pieza de trabajo gracias a su diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación
- Brazos ergonómicamente acodados para trabajar sin cansarse
- Mangos en dos componentes bicolor robustos y manejables
- Ajuste preciso (en 12 posiciones) por medio de tornillos excéntricos
- Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
- Cabeza de corte atornillada, intercambiable
- Articulación: acero especial para herramientas, forjado
- Mangos: tubo de acero, recubierto de pintura pulverizada
- Cuchilla: acero de alto rendimiento de cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Núm. de artículo | 71 72 460 |
| EAN | 4003773066750 |
| Cabeza | gris atramentado |
| Mangos | con fundas multicomponentes |
| Peso | 2.100 g |
| Dimensiones | 460 x 119 x 34 mm |
| conforme a REACH | no contiene SVHC |
| conforme a RoHS | no se aplica |

Características técnicas

| | |
|----------------------------|--------|
| HRC 19 | Ø 8 mm |
| HRC 40 | Ø 6 mm |
| HRC 48 | Ø 5 mm |
| Longitud de la cuchilla mm | 30 mm |
| Espesor de la cabeza | 33 mm |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



