

Produktinformation

87 51 250

KNIPEX Cobra® ES

Wasserpumpenzange extra-schlank

DIN ISO 8976



- Ideal für Service und Instandhaltung, Gerätereparatur, Automobilbereich und Industrie
- Lange, spitze Backen
- Besonders guter Zugang zum Werkstück durch sehr schlanke Bauform im gesamten Kopf- und Gelenkbereich
- Sicherer Griff auch an Flachteilen durch Dreipunktauflage
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Günstige Hebelwirkung: optimale Kraftübertragung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	87 51 250
EAN	4003773061267
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	328 g
Abmessungen	250 x 43 x 16 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Einstellpositionen	19
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	Ø 1 1/4
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	34 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 32 mm
max. parallele Öffnung in mm	37 mm
max. Greiftiefe in mm	42 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Optimaler Zugang zum Werkstück. Ideal für Service und Instandhaltung, Gerätereparatur, Fahrzeugbereich und Industrie



Sehr schlanke Bauform im gesamten Kopf- und Gelenkbereich (im Vergleich zu konventionellen Wasserpumpenzangen)

