

## Informazione prodotto

# 92 22 07

## Pinzetta universale



- Le pinzette universali sono adatte per le applicazioni standard e i lavori di precisione più impegnativi
- Ampia gamma di modelli: superfici di presa e impugnature dritte o angolate, lisce o dentate, con punte affilate, smussate o ad ago, oltre a diverse lunghezze
- Per l'industria dell'elettronica, gli orologiai e i gioiellieri
- Acciaio inossidabile di alta qualità: elevata durezza e ottima resistenza alla corrosione in una vasta gamma di ambienti atmosferici e con diversi materiali corrosivi
- Acciaio inossidabile

### Generico

Art. No.	92 22 07
	3.SA.B
EAN	4003773054689
Materiale	acciaio inossidabile
Punte	superfici di contatto piatte
Peso	15 g
Dimensioni	125 x 11 x 10 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Caratteristiche tecniche

Superficie	opacizzate
Esecuzione	dritto
Larghezza punta (A)	0,2 mm
Larghezza punta (B)	0,25 mm
Versione punta della pinzetta	ad ago
Resistente alla corrosione	sì
Resistenza all'acido	molto buono
collaudato ESD	no
collaudato VDE	no
Settori	Industria elettronica
Magnetiche	non magnetizzabile (80%)

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori