

Productinformatie

97 43 06

Krimp-systeemtang

Voor verwisselbare krimpprofielen



- Met gemonteerd krimpprofiel voor geïsoleerde kabelschoenen en aansluitstekkers
- Slechts één gereedschap voor bijna 1000 krimptoepassingen
- Vrijwel parallelle krimpbeweging
- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)
- Krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
- Hoge krachtversterking door hefboomoverbrenging voor moeiteloos werken
- Ergonomisch gevormde handgrepen
- Verschillende positioneerhulpen voor de exacte plaatsbepaling
- Krimpprofielen voor toepassingen die het aangeboden assortiment overschrijden op aanvraag
- Chroomvanadium-elektrostaal van speciale kwaliteit, in olie gehard

Algemeen

Artikel-nr.	97 43 06
EAN	4003773031048
Tang	gebruineerd
Kop	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	610 g
Afmetingen	200 x 96 x 18 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Toepassing	Krimp-systeemtang voor geïsoleerde kabelschoenen en aansluitstekkers
Capaciteit vierkante millimeter	0,5 — 6,0 mm ²
Aantal krimpprofielen	3
AWG	20 — 10

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen