



Allgemeine Informationen

Materialnummer	32569
Type	Wand- / Deckenleuchte
Produktsegment	Wohnraumleuchte
Thema	Light Express

Abmessungen

Artikel Höhe (in mm)	60
Artikel Breite (in mm)	320
Artikel Länge (in mm)	320
Nettogewicht (in kg)	1 Kilogramm

Material & Farbe

Gehäusematerial	Stahl
Gehäusefarbe	nickel-matt
Glas-/Schirmmaterial	Kunststoff
Glas-/Schirmfarbe	satiniert

Funktionalität

Schalterart	ohne Schalter
Funktion	LED nicht tauschbar
Batterie	Nein

Technische Informationen

Schutzart	IP20
Schutzklasse	1
Netzspannung	220-230V,50/60Hz
Betriebsspannung	220-230V,50/60Hz
Dimmbar	Nein
max. Wattage (1)	4X3,8W

Leuchtmittel 1

Fassungsart (1)	LED
Leuchtmitteltyp (1)	LED
Leuchtmittel	im Lieferumfang enthalten
Kelvin Gesamt	3000K
Lichtfarbe Gesamt	WARM WHITE
Nennlebensdauer (in h)	25000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Dimmbar	Nein
Bemessungsleistung (0,1W Präzision)	3,8
Lichtfarbtoleranz (LED, SDCM)	<6

