

stumpf ladekast ST 410

hoogte x breedte x diepte 900 x 1000 x 500 mm, 12 lade(n), afsluitbaar met centrale vergrendeling, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



Artikelnummer: 118188

stumpf Ladekast ST 410

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 900 x 1000 x 500 mm
- constructie van staal
- met greeplijst
- met venster voor belettering
- 12 lade(n)
- laden hoogte 8x100 mm/4x200 mm
- draagvermogen per lade 35 kg
- laden op wielen, uittrekbaar legbord 80 %
- met uittrekstop
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype kast

kleur romp lichtgrijs // RAL7035

type kast	ladekast	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal	staal	oppervlak romp	m. poedercoating
hoogte	900 mm	oppervlak front	m. poedercoating
breedte	1000 mm	uittrekblokkering	ja
diepte	500 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	lades	sluitsysteem	centrale vergrendeling
laden aantal	12 stuks	scheidingswand	nee
laden aantal x hoogte	8x100 mm/4x200 mm	greep	greeplijst
draagvermogen lade	35 kg	verrijdbaar	nee
uittrekrail lade	op wielen	garantie	5 jaar
uittrekbare lade	80 %	gewicht	87,2 kg
beletteringsveld	venster voor belettering		