

## fetra platenroller

draagvermogen 500 kg, laadvlak  
lengte x breedte 500 x 150 mm,  
platform van staal met vill laag,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5007  
briljantblauw, 2 wielen, met Massief  
rubber-banden

Artikelnummer: 119146



## fetra Platenkar

draagvermogen 500 kg

platenroller

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 500 x 150 mm
- platform van staal met vill laag
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007  
briljantblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 wielen
- wiel Ø 250 mm
- met Massief rubber-banden
- wielnaaf met wiellager
- 10 jaar garantie

### Technische details

transporttoestel	dolly	wielen aantal/soort	2 wielen
type roller	platenroller	banden	Massief rubber
draagvermogen	500 kg	wiellager	wiellager
lengte laadvlak	500 mm	wiel-ø	250 mm

breedte laadvlak	150 mm	hoogte	250 mm
materiaal platform	staal	breedte	380 mm
oppervlak platform	viltlaag	oppervlak	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	brijantblauw // RAL5007
materiaal verwerking	gelast	garantie	10 jaar
stuurstang	nee	gewicht	8,1 kg