

ZARGES

ladder

Seventec L

trap eenzijdig, 14 trede(n) met traanplaatprofiel, balklengte 3,42 m, van aluminium, natuur

Artikelnummer: 225091



ZARGES Aanlegladder Seventec L

hoog comfort en stabiliteit

ladder

- trap eenzijdig
- 14 trede(n) met traanplaatprofiel
- Voor een werkhoogte tot ca. 4,35 m
- balklengte 3,42 m
- diepte trede 85 mm
- breedte 400 mm
- trede-boomverbinding 7-voudig geniet
- veilig in gebruik door dwarstraverse
- kunststof voet aan het balkeinde
- van aluminium, natuur
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 11,4 kg
- conform DIN EN 131-1

Technische details

stijgtechniek	ladder	veiligheidsuitrusting ladder	dwarstraverse
materiaal	aluminium	sport-/dwarsverbinding	7-voudig geniet
lengte paal	3,42 m	belastbaar tot	150 kg
werkhoogte	4,35 m	oppervlak steel	natuur
treden aantal	14	onderbouw	kunststof voet
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	gebruik	eenzijdig
diepte trede	85 mm	norm	DIN EN 131-1
breedte	400 mm	gewicht	11,4 kg
ladder uitvoering	eendelig		