

META kabelhaspelstelling MULTIPAL

MULTIPAL, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 4400 x 900 x 1100 mm, 3 niveaus met kabelhaspelsteun, A-staander, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 226967



Das Lagersystem



META Kabeltrommelrek met A-standaard MULTIPAL

Aanbouwveld

kabelhaspelstelling







- aanbouwveld
- schroefstelsel
- hoogte x breedte x diepte 4400 x 900 x 1100 mm
- veldlast 2250 kg
- 3 niveaus met kabelhaspelsteun
- niveaus met geleidehulzen aan de bomen voor haspelhouder
- A-staander
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal


- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: zonder kabelhaspels, inclusief bevestigingen voor haspelhouder en vloeranker
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie

Technische details





| | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| meubeltype | stelling | legbord-/niveautype | kabelhaspelsteun |
| stellingtype | kabelhaspelstelling | oppervlak legbord | kunststof coating |
| stellingsysteem | schroefsysteem | oppervlak standaard | verzinkt |
| stellingveld | aanbouwweld | stabiliteit/versteving/schoren | diagonaalschoren |
| materiaal | staal | kleur bodem | roodoranje // RAL2001 |
| hoogte | 4400 mm | kleur uitvoering | roodoranje/verzinkt // RAL 2001 |
| breedte | 900 mm | inhoud levering | zonder kabelhaspels, inclusief bevestigingen voor haspelhouder en vloeranker |
| diepte | 1100 mm | levering | gedemonteerd |
| veldlast | 2250 kg | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| legborden / schappen aantal | 3 stuks | garantie | 5 jaar |
| legborden / niveaus uitrusting | bomen met geleidehulzen | gewicht | 76,435 kg |
| stelling uitrusting | A-staander | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 183764 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 900 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 226849 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 900 mm, met centreerelementen en kunststof wielen |
| 226853 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 900 mm, met centreerelementen en kunststof wielen |
| 226979 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 900 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 226982 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 42 mm, vakbreedte 900 mm, met centreerelementen |
| 226985 |  | kabelhaspellus voor kabelhaspelstelling, diameter 60 mm, vakbreedte 900 mm, met centreerelementen |

| | | |
|--------|---|--|
| 226989 |  | kabelhaspelsteun voor kabelhaspelstelling, voor een vaklast van 750 kg, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje |
|--------|---|--|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213052 |  | tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken |
| 227961 |  | aanrijdbescherming voor stelling, element: enkele plank, hoogte x lengte 400 x 1100 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in geel/zwart |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit |