

hofs antibacteriële stelling - aanbouwveld AntiBac®

AntiBac®, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 635 mm, vaklast 140 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met antibacteriële coating tegen staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa en tegen e-coli bacteriën in vergelijkbaar met RAL9016 verkeerswit, niveaus met antibacteriële coating tegen staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa en tegen e-coli bacteriën in vergelijkbaar met RAL9016 verkeerswit



Artikelnummer: 228313



hofs Antibacteriële plank AntiBac®

Aanbouwveld

antibacteriële stelling - aanbouwveld




- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 635 mm
- vaklast 140 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 600 mm
- 6 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand

- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders met antibacteriële coating tegen staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa en tegen e-coli bacteriën in vergelijkbaar met RAL9016 verkeerswit
- niveaus met antibacteriële coating tegen staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa en tegen e-coli bacteriën in vergelijkbaar met RAL9016 verkeerswit
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- voor uw veiligheid volgens DGUV-regel 108-007 moeten stellingen met een hoogte/diepteverhouding van meer dan 5:1 geborgd worden om kantelen te voorkomen

Technische details

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| meubeltype | stelling | gebruik | eenzijdig |
| stellingtype | antibacteriële stelling | legbord-/niveautype | Stalen bodem |
| stellingsysteem | kliksysteem | oppervlak legbord | voorzien van antibacteriële coating |
| stellingveld | aanbouwveld | oppervlak standaard | voorzien van antibacteriële coating |
| materiaal | staal | stabiliteit/versteviging/schoren | diagonaalschoren |
| hoogte | 2500 mm | kleur bodem | vergelijkbaar met RAL9016 verkeerswit |
| breedte | 1010 mm | kleur standaard | vergelijkbaar met RAL9016 verkeerswit |
| diepte | 635 mm | kleur uitvoering | wit |
| vaklast | 140 kg | levering | gedemonteerd |
| legborden / schappen aantal | 6 stuks | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| vakbreedte | 1000 mm | garantie | 5 jaar |
| vakdiepte | 600 mm | gewicht | 33,701 kg |
| in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 228341 |  | legbord voor antibacteriële stelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, van staal met antibacteriële coating tegen staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa en tegen e-coli bacteriën in vergelijkbaar met RAL9016 verkeerswit |
| 228343 |  | muurverankering voor antibacteriële stelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met antibacteriële coating in vergelijkbaar met RAL9016 verkeerswit |
| 228429 |  | vloerverankering voor inhaakstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken |
| 231461 |  | in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit |