

Hymer rolsteiger 8771

reikhoogte 4,4 m, steigerhoogte 3,64 m, 1 platform(s), 1 luik, standhoogte 2,4 m, platform breedte x diepte 2450 x 650 mm, steiger van aluminium

Artikelnummer: 231389



HYMER

10 YEARS WARRANTY



rolsteiger







- reikhoogte 4,4 m
- steigerhoogte 3,64 m
- 1 platform(s), 1 luik
- standhoogte 2,4 m, platform breedte x diepte 2450 x 650 mm
- 2 x 8/2 x 4 sporten
- met weerbestendig en antislip platform en HYMER-lifter voor het gemakkelijk in- en uithangen van diagonale en normale schoren
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade en 4 telescopische zijsteunen
- opbouw met hoogteverschuiving mogelijk
- met 4 in hoogte verstelbare zwenkwielen
- steiger van aluminium

- platform belastbaar tot 200 kg
- opbouw snel door praktische kliksluitingen
- kwaliteitsgarantie conform DIN EN 1004
- 10 jaar garantie
- gewicht 125 kg

Technische details

stijgtechniek	steiger	onderbouw	4 in hoogte verstelbare zwenkwielen
steigertype	rolsteiger	platform belastbaar tot	200 kg
materiaal steiger	aluminium	steiger uitrusting	weerbestendig, antislip platform, HYMER-lifter voor het gemakkelijk in- en uithangen van diagonale en normale schoren
steigerhoogte	3,64 m	steiger functie	opbouw met hoogteverschuiving mogelijk
standhoogte	2,4 m	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade en 4 telescopische zijsteunen
	4,4 m	opbouw	snel door praktische kliksluitingen
platforms aantal	1	in-/uitklapbaar	nee
breedte platform	2450 mm	verrijdbaar	ja
diepte platform	650 mm	balustrade	beide zijden
sporten aantal	2 x 8/2 x 4	norm	conform DIN EN 1004
doorgangen	1 luik	garantie	10 jaar
diepte	800 mm	gewicht	125 kg

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal diameter 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m ² , van vlies/PE

