

bott **montagetafel** verso

hoogte x breedte x diepte 980 x 1300 x 600 mm, tafelblad van multiplex, uitrusting: 5 laden, 1 kast, Met vleugel deur, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, onderbouw 4 wielen

Artikelnummer: 233301



montagetafel

- hoogte x breedte x diepte 980 x 1300 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- uitrusting: 5 laden, 1 kast
- links 5 laden
- rechts 1 kast
- draagvermogen per lade 50 kg
- ladegeleider 100 %
- met Uittrekbeveiliging per lade
- Met vleugel deur
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

- onderbouw 4 wielen
- wiel Ø 125 mm


Technische details

meubeltype	tafel	materiaal plaat	multiplex
type tafel	montagetafel	materiaal onderstel	staal
hoogte	980 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
breedte	1300 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
diepte	600 mm	oppervlak front	m. poedercoating
in hoogte verstelbaar	nee	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
werkbank uitrusting	5 laden, 1 kast	materiaal verwerking	gelast
onderbouwelementen links	5 laden	deuren aantal	1 stuks
onderbouwelementen rechts	1 kast	type deur	vleugeldeur
laden aantal	5 stuks	verrijdbaar	ja
laden aantal x hoogte		wielen aantal/soort	4 wielen
draagvermogen lade	50 kg	diameter wiel	125 mm
uittrekbare lade	100 %	gewicht	116,236 kg
uittrekblokkering	Uittrekbeveiliging per lade		

Gerelateerde Producten

233006		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233007		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233008		scheidings- en vakkenwanden, met 16 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233010		scheidings- en vakkenwanden, met 16 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233011		scheidings- en vakkenwanden, met 27 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233012		scheidings- en vakkenwanden, met 27 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
--------	---	--

217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
230322		draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen