

KERN

balance de table

EHA 500-2

plateforme en acier inoxydable, Ø 105 mm, plage de pesage entre 0,5 kg, Lisibilité par incréments de 0,01 g

Numéro d'article: 235910

KERN



KERN balance de table EHA 500-2

- plateforme en acier inoxydable, Ø 105 mm
- plage de pesage entre 0,5 kg
- Lisibilité par incréments de 0,01 g
- Avec les fonctions réglage (CAL), quantités, changement d'unité de pesage
- équipé de affichage, 5 boutons de commande
- fonctionnement réseau/sans fil

Détails techniques

type de balance balance de table

balance fonctions réglage (CAL), quantités, changement d'unité de

			pesage
matériau de plateforme	acier inoxydable	alimentation	fonctionnement réseau/sans fil
diamètre de plateforme	105 mm	équipement balance	affichage, 5 boutons de commande
plage de pesage	0,5 kg	fonction de comptage des pièces	oui
lisibilité	0,01 g	Poids	0,75 kg

Accessoires

208524	Adaptateur secteur 230V/50 Hz pour balance de table
--------	---

Cela s'adapte aussi ...

216459		ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 65 µm, en marron
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
221342		bac compartimentable en carton, capacité 5,7 l, hauteur x largeur x profondeur 110 x 200 x 305 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
231458		caisse carton repliable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieur 290 x 185 x 85 mm, tablette automatique, verrouillable avec fermeture auto-adhésive
235833		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 102 x 100 mm, capacité 0,5 l, en polypropylène en bleu