

Cascoo zwenkwiel met centrale rem



draagvermogen 250 kg, diameter 100 mm, naaf lengte 40 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans, centrale rem, velg van aluminium, bevestiging met plaat



Artikelnummer: 243568

zwenkwiel met centrale rem

- draagvermogen 250 kg
- diameter 100 mm
- naaf lengte 40 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans
- schroefgatafstand 80/77x60 mm
- centrale rem
- velg van aluminium
- behuizing van staal galvanisch verzinkt
- bevestiging met plaat

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	elektrisch geleidend	nee
bouwmodel	zwenkwiel	materiaal behuizing	staal
draagvermogen	250 kg	rem	centrale rem
banden	Polyurethaan	naaflengte	40 mm
wiel-ø	100 mm	afstand schroefgat	80/77x60 mm

materiaal velg	aluminium	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
wiellager	zwenklager	gewicht	1,094 kg