

Wilms

luchtontvochtiger

KT 430

Voor ruimtes van 100 - 125 m²,
onderbouw 2 wielen, bediening per
touchdisplay, geluidsniveau van 59
dB, hoogte x breedte x diepte 820 x
530 x 540 mm, van metaal in geel

Artikelnummer: 274042



Wilms





luchtontvochtiger

- Voor ruimtes van 100 - 125 m²
- Geschikt voor bouwplaatsen en loodsen
- Beschermt voor vochtschade
- functies: ontdooien met heet gas
- uitgerust met bedrijfsuren- en stroomteller
- onderbouw 2 wielen
- bediening per touchdisplay
- koudemiddel R454 C
- beschermingsklasse IPX4: aan alle zijden beschermd tegen spatwater
- temperatuurbereik +5 °C tot +35 °C
- geluidsniveau van 59 dB
- hoogte x breedte x diepte 820 x 530 x 540 mm
- van metaal in geel




Technische details

kantoorhulp	luchtontvochtiger	vermogen	90 W
geschikt voor (branches)	bouwplaatsen en loodsen	luchtcapaciteit	400 m³/h
bescherming tegen	vochtschade	ontvochtigingsvermogen	38
voor ruimteafmetingen	100-125 m²	temperatuurbereik	+5 °C tot +35 °C
luchtreiniger functie	ontdooien met heet gas	onderbouw	2 wielen
luchtreiniger uitrusting	bedrijfsurenteller, stroomteller	WEEE-registratienummer	DE90579767
koelvloeistof	R454 C	materiaal	metaal
geluidsniveau	59 dB	merk volgens EAR-registers	Wilms
bediening	touchdisplay	kleur	geel
hoogte	820 mm	stapelbaar	ja
breedte	530 mm	ip beschermingsklasse	X4: aan alle zijden beschermd tegen spatwater
diepte	540 mm	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
volume watertank	13,8 l	gewicht	42 kg
spanningsverzorging	230 V		

Gerelateerde Producten

274046		meetapparaat, voor luchtontvochtiger, in wit
274054		hygrostaat, voor luchtontvochtiger, in grijs
274055		Afvoerslang, voor luchtontvochtiger, metergoed
274058		slangaansluiting, voor luchtontvochtiger, van metaal in zilverkleurig

Dit past ook bij ...

221212		werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
221283		werkhandschoen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221310		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neonoranje, afmeting eenheidsmaat

227889		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 42, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
526204		universele schep, steekplaat van polypropyleen, Werkbreedte 250 mm