


## stumpf werkplaatskast Serie 3000

hoogte x breedte x diepte 1800 x 1000 x 500 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 530162



## stumpf Gereedschapskast Serie 3000

### met uittrekbare legborden en laden

werkplaatskast



- hoogte x breedte x diepte 1800 x 1000 x 500 mm
- constructie van plaatstaal
- dubbele vleugel deur
- deuropeningshoek 105 °
- deuren met hoge stabiliteit door inwendig kokerprofiel
- 4 niveaus met Stalen bodem
- 4 legborden uittrekbaar
- Per 25 mm verstelbaar
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- draagvermogen per uittrekbaar legbord 35 kg
- uittrekbare legborden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekstop
- uitrusting: uittrekbare legborden
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot

- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- TÜV getest
- 5 jaar garantie




## Technische details

meubeltype	kast	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
type kast	werkplaatskast	hoogteverstelraster lade	25 mm
type deur	dubbele vleugeldeur	oppervlak legbord	verzinkt
hoogte	1800 mm	afsluitbaar	ja
breedte	1000 mm	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
diepte	500 mm	scheidingswand	nee
kast uitrusting	uittrekbare legborden	uittrekrail lade	kogelgelagerd
legborden / schappen aantal	4 stuks	uittrekrail legbord	kogelgelagerd
legbord-/niveautype	Stalen bodem	uittrekbare lade	100 %
uittrekbare legborden	4 stuks	uittrekbaar legbord	100 %
draagvermogen uitgetrokken	35 kg	uittrekblokkering	ja
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	openingshoek deur	105 °
kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010	greep	draaigreep
oppervlak romp	m. poedercoating	verrijdbaar	nee
oppervlak front	m. poedercoating	certificering	TÜV getest
sluitsysteem	cilinderslot	garantie	5 jaar
onderbouw	sokkel	gewicht	78,2 kg
materiaal	plaatstaal		

## Gerelateerde Producten

946443		uittrekbaar legbord voor werkplaatskast, met bakrand, breedte x diepte 1000 x 500 mm, voor een vaklast van 35 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
946498		lade voor werkplaatskast, hoogte 90 mm

## Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw

974176



magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood