

## rayonnage cantilever

rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2480 x 5059 x 500 mm, 5 montants, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, 6 niveaux de stockage, force par plateau 1100 kg, montants décapé au jet de sable et finition peinture époxy en RAL5010 bleu gentiane



Numéro d'article: 737294



## Rayonnage cantilever

### Rayonnage standard

rayonnage cantilever

- rayonnage complet (élément de départ et suivant)
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2480 x 5059 x 500 mm
- 5 montants
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- 6 niveaux de stockage
- 5 niveaux avec bras
- force par plateau 1100 kg
- bras de longueur identique, positionnement droit
- profondeur utile 400 mm
- structure en acier
- montants décapé au jet de sable et finition peinture époxy en RAL5010 bleu gentiane
- bras décapé au jet de sable et finition peinture époxy en RAL5010




bleu gentiane

- note de commande : déchargement par gerbeur ou par grue obligatoire. nous consulter si nécessaire
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- contrôle extérieur et régulier par l'Office allemand d'inspection des matériaux, label qualité RAL RG 614
- conforme au règlement DGUV 108-007 (anciennement BGR 234)

## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	modèle de bras en porte-à-faux	droit
type de rayonnage	rayonnage cantilever	Exécution longueur du bras pour	bras de longueur identique
rayonnage modulaire	système emboîtable	Nombre de montants	5 pièce
champ de rayonnage	rayonnage complet	Nombre de bras pour rayonnage ca	6 pièce
nombre d'éléments standard	2 pièce	matériau	acier
utilisation	unilatéral	surface de montant	sablé // avec finition peinture époxy
hauteur	2480 mm	surface de bras en porte-à-faux	sablé // avec finition peinture époxy
largeur	5059 mm	couleur du montant	bleu gentiane // RAL5010
profondeur utile	400 mm	couleur des bras en porte-à-faux	bleu gentiane // RAL5010
profondeur	500 mm	exécution couleur	bleu gentiane // RAL5010
Cote d'axe	1251 mm	Déchargement par grue/gerbeur ob	oui // nous consulter
Nombre de niveaux de stockage	6 pièce	norme DGUV	DGUV 108-007
nombre de tablettes/niveaux	5 pièce	conseil d'utilisation DIN EN 156	fixation nécessaire
type tablette/niveau	bras	certification RAL-RG	RAL-RG 614
charge totale	6600 kg	Poids	218,93 kg
charge par niveau	1100 kg		

## Cela s'adapte aussi ...

203501		escabeau sur roulettes, accès à un côté, 8 marches (estrade incl.), hauteur 1,9 m, estrade largeur x profondeur 300 x 250 mm, longueur de lisse 2,7 m, en aluminium
404924		chariots pour charges longues, force 2000 kg, plateau longueur x largeur 2500 x 600 mm, plateforme ouvert avec 2 compartiments de rangement, rehausse : 4 ranches, ranchers amovibles, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage caoutchouc plein
505144		appareil de marquage au sol pour ruban de marquage

524978



support pour transporteurs, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 60 mm, avec barrette à billes pivotante, force 200 kg, largeur du convoyeur 350 mm, hauteur 758 - 1197 mm