


22130-551 VARISTAR-GESTELLFACHBODEN, STATIONÄR,
75 KG, RAL 7035, 600 B 1200 T



PRODUKTBESCHREIBUNG

1 HE inkl. Erdung

Wird direkt auf den Varistar-Schrank montiert

St, 1,5-mm

Statische Traglast 75 kg

PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Fachboden

Produktfamilie: Varistar

Typ: Volle Tiefe

Material: Stahl

Farbe: Hellgrau

Farbecode: RAL 7035

Breite (mm): 544 mm

Tiefe: 1097 mm

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Varistar stationärer Fachboden, entweder mit voller Länge oder verkürzt.

Für die Montage der verkürzten Fachböden sind 2 zusätzliche Tiefenstreben erforderlich, bitte separat bestellen.

ZERTIFIZIERUNGEN



Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com

Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

schroff.nvent.com



Unser starkes Markenportfolio:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.