

ZARGES

Podesttreppe

Z600

Podest Höhe 2,25 m, 9 geriefte Stufen (inkl. Podest), Stufenbreite 600 mm, 60° Neigung, aus Aluminium, Handlauf einseitig

Artikelnummer: 139421



ZARGES Podesttreppe Z600

Podesttreppe

- Podest Höhe 2,25 m
- Aufstieg einseitig
- 9 geriefte Stufen (inkl. Podest)
- Stufenbreite 600 mm
- 60° Neigung
- Ausladung 1,818 m
- aus Aluminium
- Sichere Anwendung durch 1-seitiges Podestgeländer und Handlauf
- Handlauf einseitig
- belastbar bis 300 kg, Stufen bis 150 kg belastbar
- Befestigung mit 2 Wand- und Bodenkonsolen
- Gewicht 48,37 kg

Technische Details

Steigtechnik	Podesttreppe	klappbar	nein
Material	Aluminium	fahrbar	nein
Neigung	60 °	belastbar bis	300 kg
Höhe Podest	2,25 m	Stufen belastbar bis	150 kg
Tiefe Podest	600 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	1-seitiges Podestgeländer und Handlauf
Stufen Anzahl	9	Sicherheitsbügel	nein
Stufen-/Sprossentyp	geriefte Stufen	Handlauf	einseitig
Breite Stufen	600 mm	Befestigungsart	2 Wand- und Bodenkonsolen
Ausladung	1,818 m	Gewicht	48,37 kg
Nutzung	einseitig		

Zubehör

139439		Handlauf für Podesttreppe, 60° Neigung, Für 9 Stufen
139444		Geländer für Podesttreppe, Breite 600 mm
139445		Geländer für Podesttreppe, Breite 600 mm