

Lacont Fahrbare Auffangwanne

für 2 x 200-Liter-Fass,
Auffangvolumen 220 l, Höhe x Breite
x Tiefe 405 x 1400 x 800 mm, mit
Gitterrost aus Stahl mit
korrosionsschützender
Zinkbeschichtung, Schiebebügel, aus
Stahl mit Lackierung in RAL5015
Himmelblau

Artikelnummer: 201073



Lacont Fahrbare Auffangwanne

Fahrbare Auffangwanne


- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 2 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 220 l
- Höhe x Breite x Tiefe 405 x 1400 x 800 mm
- mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Schiebebügel
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern



Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Farbe	blau// RAL5015
Auffangwannentyp	Fahrbare Auffangwanne	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Lagerort	unter Dach	Material Gitterrost	Stahl
Auffangvolumen	220 l	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Kapazität	2 x 200-Liter-Fass	Aufbauten	Schiebebügel
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Höhe	405 mm	unterfahrbar	nein
Breite	1400 mm	stapelbar	nein
Tiefe	800 mm	fahrbar	ja
Material	Stahl	Farbe Ausführung	blau
Oberfläche	lackiert	Gewicht	91 kg

Zubehör

201077		Fassbock, für 2 x 200-Liter-Fass, Fassauflage mit Winkel, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1230 x 650 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
201078		Fassbock, für 3 x 60-Liter-Fass, Fassauflage mit Winkel, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1230 x 650 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
201081		Fassbock, für 2 x 200-Liter-Fass, Fassauflage mit Rollen, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1230 x 650 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
201082		Fassbock, für 3 x 60-Liter-Fass, Fassauflage mit Rollen, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1230 x 650 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
205216		Zurrgurt für Auffangwanne

Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit

235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
525760		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm