

Cemo GFK-Paletten-Aufsatzwanne

Auffangvolumen 150 l, Höhe x Breite x Tiefe 165 x 1200 x 800 mm, glatter Boden

Artikelnummer: 201346



Cemo Auffangwanne aus GFK für die Lagerung auf Euro-Paletten

GFK-Paletten-Aufsatzwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- Auffangvolumen 150 l
- Höhe x Breite x Tiefe 165 x 1200 x 800 mm
- aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
- glatter Boden





Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Tiefe	800 mm
Auffangwannentyp	GFK-Paletten-Aufsatzwanne	Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Lagerort	unter Dach	Unterbau	glatter Boden
Auffangvolumen	150 l	unterfahrbar	nein
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe	stapelbar	nein
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	fahrbar	nein
Höhe	165 mm	Gewicht	9 kg
Breite	1200 mm		

Zubehör

201355	Anschraubwinkel für Auffangwanne
--------	----------------------------------

Dazu passt auch ...

208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
525756		Gefahrensymbol, Symbol/Text: ätzende Stoffe, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm