


## ZARGES

### Sicherheitsstufenleiter

#### R13step B

Aufstieg beidseitig, 2 x 14 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest), Holmlänge 3,95 m, Aus Aluminium, Holme eloxiert

Artikelnummer: 219745



### ZARGES Sicherheitsstufenleiter R13step B

#### Speziell für ölige oder nasse Einsatzbereiche

Sicherheitsstufenleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 14 Stufen mit R13-Belag (inkl. Podest)
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 3,95 m
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- auswechselbare Leiterfüße am Holmende
- Aus Aluminium, Holme eloxiert
- aufgestellt Höhe x Breite 3670 x 770 mm
- Gewicht 22,6 kg
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Sicherheitsstufenleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Nutzung	beidseitig	Sicherheitsbügel	nein
Holmlänge	3,95 m	Spreizsicherung	ja
Arbeitshöhe	5,2 m	Ablageschale	nein
Stufen Anzahl	2 x 14	Oberfläche Holme	eloxiert
Stufen-/Sprossentyp	Stufen mit R13-Belag	Treppengängig	nein
Tiefe Stufen	80 mm	Unterbau	auswechselbare Leiterfüße
Höhe	3670 mm	Norm	DIN EN 131 professional
Breite	770 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	22,6 kg