

## BS-ROLLEN

### Heberolle

BS ROLLEN

Traglast 500 kg, Bereifung Nylon in schwarz, Durchmesser x Breite 62 x 30,7 mm, Nabe mit Gleitlager, Nivellierad-Feststeller, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 90 x 90 mm



Artikelnummer: 222409

## BS-ROLLEN Heberolle

### Kombination aus Mobilität und Standfestigkeit





Heberolle

- Traglast 500 kg
- Bereifung Nylon in schwarz
- Durchmesser x Breite 62 x 30,7 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Nivellierad-Feststeller
- Gehäuse aus Gussaluminium in grau
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 90 x 90 mm
- Schraubloch Abstand 70 x 70 mm

## Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Farbe Gehäuse	grau
Rollentyp	Heberolle	Feststeller	Nivellierad-Feststeller
Traglast	500 kg	Gesamthöhe	110 mm
Bereifung	Nylon	Höhenverstellung	12 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/uneben, rau/uneben	Radbreite	30,7 mm
elektrisch leitend	nein	Länge Platte	90 mm
Rad-Ø	62 mm	Breite Platte	90 mm
Radlager	Gleitlager	Schraubloch Abstand	70 x 70 mm
Befestigungselement	Platte	Farbe Reifen	schwarz
Material Gehäuse	Gussaluminium	Gewicht	1,24 kg

## Dazu passt auch ...

221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen