

## Krause Faltgerüst ProTec ®XS

Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,7 m,  
Gerüsthöhe 2,8 m, Standhöhe 1,7 m,  
Bühne Breite x Tiefe 2000 x 600 mm,  
Gerüst aus Aluminium

Artikelnummer: 225349



## Krause Faltgerüst ProTec ®XS

**einfach aufzubauen und leicht zu transportieren**

Faltgerüst






- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,7 m
- Gerüsthöhe 2,8 m
- Standhöhe 1,7 m, Bühne Breite x Tiefe 2000 x 600 mm
- mit wetterfester und rutschhemmender Bühne
- Sichere Anwendung durch umlaufendes Geländer
- faltbar für schnellen Aufbau
- mit 4 Bremsrollen
- Gerüst aus Aluminium
- Aufbau schneller Aufbau
- Belastbarkeit nach DIN EN 1004
- Gewicht 48 kg



## Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Tiefe	800 mm
Gerüsttyp	Faltgerüst	Unterbau	4 Bremsrollen
Material Gerüst	Aluminium	Bühne belastbar bis	240 kg
Gerüsthöhe	2,8 m	Gerüst Ausstattung	wetterfeste, rutschhemmende Bühne
Standhöhe	1,7 m	Gerüst Funktion	faltbar
Arbeitshöhe	3,7 m	Sicherheitsausstattung Gerüst	umlaufendes Geländer
Bühnen Anzahl	1	Aufbau	schneller Aufbau
Höhe Bühne	1,7 m	fahrbar	ja
Breite Bühne	2000 mm	Geländer	ja
Tiefe Bühne	600 mm	Norm	DIN EN 1004 (Belastbarkeit)
Breite	2100 mm	Gewicht	48 kg

## Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz