

Voorbedrukte kabelmarkeringen

Ovalgrip, ovale vorm

Ideaal voor paneelbouw, mass transit, telecommunicatie, machinebouw enzovoort.

Ovalgrip markeringstules worden op een rol geleverd en zijn leverbaar in de kleuren van de internationale weerstandskleurcode en als gele tule met een zwarte opdruk. Als karakters zijn 0-9, A-Z en de standaard symbolen uit de elektrotechniek beschikbaar. Witte tules met zwarte opdruk zijn op aanvraag leverbaar.

AT1 markeringspijl: maximaal 7 tules HODS50

AT2 markeringspijl: maximaal 8 tules HODS85

AT3 markeringspijl: maximaal 14 tules HODS85




Ovalgrip-serie.

Hoofdkenmerken

- Ovalgrip ovaalvormige markeringstules, toepasbaar in combinatie met markeringsplaatjes AT1, AT2 en AT3
- ideaal voor gebruik tijdens onderhoud en reparatie
- in geval van directe montage op bekabeling: aanbrengen voorafgaande aan het aansluiten
- beschikbaar in geel, wit en volgens de kleuren van de internationale weerstandskleurcode

MATERIAAL	PVC, cadmiumvrij
Gebruikstemperatuur	-65 °C tot +105 °C, met tussenpozen +135 °C
Brandbaarheid	UL94 V0 (3 mm)

RoHS ✓



Ovalgrip, recht gesneden

i Deze producten zijn getest volgens UL224.

d Gedetailleerde informatie over pijlvormige markeringsplaatjes op pagina 486.

TYPE	Min. Ø	Max. Ø	Lengte (L)	Inhoud	Voor grootte
HODS50	1,7	3,6	4,0	1.000 st	AT1
HODS85	1,8	6,3	4,5	1.000 st	AT2/AT3

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.



Vorbedrukte kabelmarkeringen


Ovalgrip, ovale vorm

HODS50	
	Artikelnr.
A	531-15014
B	531-15024
C	531-15034
D	531-15044
E	531-15054
F	531-15064
G	531-15074
H	531-15084
I	531-15094
J	531-15104
K	531-15114
L	531-15124
M	531-15134
N	531-15144
O	531-15154
P	531-15164
Q	531-15174
R	531-15184
S	531-15194
T	531-15204
U	531-15214
V	531-15224
W	531-15234
X	531-15244
Y	531-15254
Z	531-15264

HODS50	
	Artikelnr.
0	531-15274
1	531-15284
2	531-15294
3	531-15304
4	531-15314
5	531-15324
6	531-15334
7	531-15344
8	531-15354
9	531-15364
.	531-00174
/	531-00175
⏚	531-00176
+	531-00451
-	531-00452
0	531-15365
1	531-15366
2	531-15367
3	531-15368
4	531-15314
5	531-15370
6	531-15371
7	531-15372
8	531-15373
9	531-15374

HODS85	
	Artikelnr.
A	531-07935
B	531-07936
C	531-07937
D	531-07938
E	531-07939
F	531-07940
G	531-07941
H	531-07942
I	531-07943
J	531-07944
K	531-07945
L	531-07946
M	531-07947
N	531-07948
O	531-07949
P	531-07950
Q	531-07951
R	531-07952
S	531-07953
T	531-07954
U	531-07955
V	531-07956
W	531-07957
X	531-07958
Y	531-07959
Z	531-07960

HODS85	
	Artikelnr.
0	531-07925
1	531-07926
2	531-07927
3	531-07928
4	531-07732
5	531-07930
6	531-07931
7	531-07932
8	531-07933
9	531-07934
.	531-00384
/	531-07961
⏚	531-00386
+	531-07924
-	531-07923
0	531-07728
1	531-07729
2	531-07730
3	531-07731
4	531-07732
5	531-07733
6	531-07734
7	531-07735
8	531-07736
9	531-07737



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.