


Dichtring

744/29

EAN: 4011126016802
 bevorzugte VPE:100 St.
 Mengeneinheit:St.



Artikelbeschreibung

Dichtring, für Größe Pg 29, Höhe 9,5 mm, Elastomere SBR/NBR, Farbe schwarz

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K103
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	6 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	0,54 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	9,50 mm
Breite	34,70 mm
Tiefe / Länge	34,70 mm
Durchmesser	34,70 mm

Dichtringe, Zubehör

744/29

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	35,00 mm	Breite	35,00 mm	Höhe	10,00 mm
Bruttogewicht	0,01 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Länge	192,00 mm	Breite	138,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	0,62 kg	Volumen	0,002 m ³		
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		
1000 Stück = 1 Umkarton					
Länge	370 mm	Breite	282 mm	Höhe	196,00 mm
Bruttogewicht	6,52 kg	Volumen	0,020 m ³		
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Dichtring, verwendbar für CONUS-Kabelverschraubungen (Ausnahme Serie 1531/...) sowie Messing Kabelverschraubungen mit Pg- und metrischem Innengewinde am Zwischenstutzen, halogenfrei.

Nenngröße : Pg 29
Aussen-Ø : 34,7 mm
Innen-Ø : 25 mm
Höhe : 9,5 mm
Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C
Werkstoff : SBR/NBR
Farbton : schwarz
für CONUS-Kabelverschraubungen : 1250/..., 1250M..., 1251/..., 1230/..., 1230M..., 1235/..., 250/..., 251/..., sowie Messing 927/...
für Messing Kabelverschraubungen : 490/..., 490M..., 850/..., 850M..., 530/..., 530M..., 930/..., 930M..., 850ML..., 923/..., 923M..., 924/..., 924M..., 920/..., 920M...

Kleinhuis Modell-Nr. : 744/29
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	16.01.2020
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	40169300