


Referenzleitung GB284


Hochflexible Referenzleitungen mit Silikonisolierung. Eine Seite Ø 2 mm-Sicherheitsstecker, andere Seite Ø 4 mm-Sicherheitsstecker. Leitungslänge: 50 cm



Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsspannung	Leitungsquerschnitt		Länge [cm]	Farbe
68.9518-05021	GB284	1000 V, CAT III (600 V, CAT IV)/10 A	0,75 mm ²	SIL CE cUL US UK CA	050	21

Farbmarkierungen SCC

Set Farbmarkierungen für Anschlussleitung Isoprobe (5 x 2 Stück).



Bestell-Nr.	Typ
68.9513	SCC