



Orto ORTO-T ... SR

ORTO-T DAFWS840SR0850

Tischleuchte direkt-indirekt strahlend, Leuchtenkopf aus stranggepresstem Aluminium, längs mit präzisiertem 90° Druckgussteil zum Stativ montiert, weiß (ähnlich RAL9016), pulverbeschichtet.

Eingebautes Zellenraster SR aus Polycarbonat, schwarz, für die Lichtlenkung des Direktlichtstroms. Lichtlenker indirekt über Abdeckung, klare Scheibe.

Befestigung am Tisch über Klemmfuß, Klemmweite von 15mm bis 40mm.

Netzanschlussleitung schwarz mit Schukostecker, Länge 3m. Im Stativ eingebautes Touchpanel zum Schalten und Dimmen und integrierter USB-Ladestation.

Midpower LED-Module für maximale Leuchteneffizienz.



Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (-840).

Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (-830) auf Nachfrage möglich.

Schutzklasse I, Schutzart IP20.

Sonderausführungen mit glatter glänzender Pulverbeschichtung nur in Kombination mit Nickel matt gebürstetem oder Chrom glänzendem Eckverbinder, Stirnteil und Fußübergangsteil möglich.

| Bestückung | Betriebsgerät: | Gehäusefarbe | Art-Nr. |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1xLED 73 W | dimmbar DALI | weiß | SPG0630025AH |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | Leuchtenleistung [W] | Leuchteneffizienz [lm/W] | Lichtfarbe |
| 8380 | 79 | 106 | 840 |
| | | Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h] | |
| | | 50.000 | |



| Maße [mm] | | | Gew. [kg] | Lichttechnische Daten | | Wirkungsgrad |
|-----------|----|------|-----------|-----------------------|----------|--------------|
| L | B | H | | UGR längs | UGR quer | |
| 1314 | 62 | 1460 | 7,3 | 12,4 | 11,6 | 100,0 % |