



Zekeringelement, Lage spanning, 63 A, AC 500 V, 120 kA, NH000, gL/gG, IEC, dubbele melder, onder spanning staande grepen

Type **NH FUSE 63AMP 500V SIZE 000 GG MGL**  
Catalog No. **63NHG000B**

## Leveringsprogramma

Assortiment			zekering
Basisfunctie			zekeringelement
toepassingsgebied			Lage spanning
Nominale bedrijfsstroom	I	A	63
Nominale spanning			AC 500 V
Bouwgrootte			NH000
Bedrijfsklasse			gL/gG
Kenmelder			dubbele melder
Beschrijving			onder spanning staande grepen
uitschakelvermogen		kA	120
toepasbaar voor grootte			industrieel
Standaard/goedkeuring			IEC
vorm			vierkant huis met mescontacten
Normen/regelgeving			IEC 60269-2 zekeringstelsel A DIN 43620 VDE 0636-2

## Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Smeltpatroon (mes) (EC000055)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringselement / NH-zekeringselement (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
DIN-grootte			NH000
Nom. (meet)stroom		Amp	63
Nom. (meet)spanning		Volt	500
Spanningstype			AC
Nom. afschakelvermogen		Kiloamp	120
Bedrijfsklasse			gL/gG (kabel- en geleiderbeveiliging)
Uitvoering kenmelder			Combikenmelder
Geïsoleerde metalen trekoren (IMGL)			Nee