

## Exact Rohrsägen und Rohranfasmaschinen

### RG300064

Rohrsäge Typ 360 Air (druckluftbetrieben)



Professionelle Druckluft-Rohrsäge für extremste Bedingungen:

Die neue Druckluft Rohrsäge 360Air aus der Exact Familie ist speziell für die stromlose Rohrtrennung entwickelt worden und kann selbst in Extremsituation überzeugen.

- Trennt auch installierte Rohre an schwer zugänglichen Stellen
- Extrem lange Lebensdauer der speziell entwickelten Sägeblätter
- Geringste Schneidkosten pro Schnitt
- Arbeitet auch unter Wasser

#### Technische Daten

Sägebereich (mm)	100 - 350
Durchmesser Sägeblatt (mm)	165 / 180
Max. Wandstärke	45
Geeignet für	Stahl, Kunststoff, alle Materialien
Gewicht (kg)	26,7

## Zubehör

### RG300064

Rohrsäge Typ 360 Air (druckluftbetrieben)



RG300006

Sägeblatt TCT 165 Stahl, Kupfer, Kunststoff



RG300018

Sägeblatt DIAMOND X165 Gussstahl, duktile Rohre, Kugelgraphitguss



RG300020

Sägeblatt CERMET 165 Edelstahl, Stahl, Kupfer, Kunststoff



RG300042

Sägeblatt ALU 165 / TCT P165, Aluminium, Kunststoffe



RG300066

Sägeblatt CERMET 180, Edelstahl, Stahl, Kupfer, Kunststoff



RG300065

Sägeblatt DIAMOND X 180, Gussstahl, duktile Rohre, Kugelgraphitguss



RG300005

Sägeblatt TCT 140 Stahl, Kupfer, Kunststoff



RG300029

Sägeblätter TCT 140 Z (10er Pack) Stahl, Kupfer, Kunststoff



RG300007

Sägeblatt CERMET 140 Edelstahl, Stahl, Kupfer, Kunststoff



RG300017

Sägeblatt DIAMOND X140 Gussstahl, duktile Rohre, Kugelgraphitguss



RG300041

Sägeblatt ALU 140 / TCT P140, Aluminium, Kunststoffe



RG300067

Sägeblatt ALU 180 / TCT P180, Aluminium, Kunststoffe



RG300013

Sägeblatt TCT P150 Kunststoff, PE, PP, PVC etc.