

VARIOfit Schiebebügelwagen

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 910 x 500 mm, Plattform aus Holz, Aufbau Schiebebügel, Gestell in RAL7035 Lichtgrau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 225987



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Schiebebügelwagen

Schiebebügelwagen

- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 910 x 500 mm
- Ladehöhe 255 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Plattform aus Holz
- Aufbau Schiebebügel
- Gestell in RAL7035 Lichtgrau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Räder mit TPE-Bereifung
- 12 Jahre Garantie




Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Schiebebügel	1 Stück
Wagentyp	Plattformwagen	klappbar	nein
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	400 kg	Bereifung	TPE
Ladehöhe	255 mm	Radlager	Kugellager
Ladeflächenlänge	910 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Ladeflächenbreite	500 mm	Radanordnung	rechteckig
Material Plattform	Holz	Höhe	975 mm
Aufbauten	Schiebebügel	Farbe	lichtgrau // RAL7035
nestbar	nein	Garantie	12 Jahre
Material	Stahl	Gewicht	25 kg

Zubehör

203072		4 Lenkrollen, für Transportwagen, Bereifung Gummi, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203075		Schreibtischplatte für Plattformwagen, aus Holz, Hochformat für DIN A4
203076		Schreibtischplatte für Plattformwagen, aus Holz, Querformat für DIN A4
203078		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203079		4 Abweisrollen, für Transportwagen, aus Kunststoff, Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203082		Räder mit Luftbereifung, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 390 kg, Durchmesser 230 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203088		Räder mit Vollgummbereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203089		Räder mit Vollgummbereifung, für Plattformwagen, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

149743		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
203396		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau

551468



Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg