

Winkelrahmen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Mit offener Seite für Hubwagen und Gabelstapler, Plattform offen, Griffbügel, Aus Stahl galvanisch blau verzinkt, 4 Lenkrollen



Artikelnummer: 244085



Winkelrahmen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Mit offener Seite für Hubwagen und Gabelstapler
- Plattform offen
- Griffbügel
- Aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 50 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung

Transportgerät	Transportroller	Lenkstange	ja
Rollertyp	Winkelrahmen	Bereifung	Polyurethan
Traglast	500 kg	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Euronorm	ja	Durchmesser Rad	50 mm
Transportgerät Funktion	Nutzung mit Hubwagen/Gabelstapler	Höhe	600 mm
Ladeflächenlänge	1200 mm	Material	Stahl
Ladeflächenbreite	800 mm	Oberfläche	galvanisch verzinkt
Plattform	offen	Gewicht	19,5 kg
Material Plattform	Stahl		