


## Format Tresorbau Wertschutzschrank

Sicherheitsstufe: VdS 0/N, Höhe x  
Breite x Tiefe 635 x 490 x 430 mm, 1  
Ebene(n), Korpus mit Lackierung,  
Front mit Lackierung

Artikelnummer: 529793



○ ○ ○  
**FORMAT**  
The Safe Company



## Format Tresorbau Wertschutzschrank

### Sicherheitsstufe VdS 0/N

Format Tresorbau Wertschutzschrank

- Sicherheitsstufe: VdS 0/N
- Feuerschutz: nicht brandgeschützt
- Höhe x Breite x Tiefe 635 x 490 x 430 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 570 x 418 x 295 mm
- 1 Ebene(n)
- für 7 Ordner
- Flügeltür
- Türöffnungswinkel 180 °
- verschließbar mit Doppelbartschloss
- Verriegelung 3-seitig
- Schließbolzen Ø 25 mm
- Tür 135 mm stark
- Konstruktion aus Stahl
- Korpus mit Lackierung

- Front mit Lackierung
- Versicherungsschutz: gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €
- vorbereitet für Bodenverankerung
- Gewicht 154 kg

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Innenhöhe	570 mm
Schranktyp	Tresor	Innenbreite	418 mm
Höhe	635 mm	Innentiefe	295 mm
Breite	490 mm	Türtyp	Flügeltür
Tiefe	430 mm	Türöffnungswinkel	180 °
Volumen	70 l	Stärke Tür	135 mm
Sicherheitsstufe	VdS 0/N	Material	Stahl
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Korpus	lackiert
Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück	Oberfläche Front	lackiert
Ordnerkapazität	7 Stück	Farbe Boden	Korpusfarbe
Verankerung	Bodenverankerung	Oberfläche Boden	lackiert
Verriegelung	3-seitig	abschließbar	ja
Brandschutz	nicht brandgeschützt	Schließsystem	Doppelbartschloss
versicherbar	ja	Durchmesser Schließbolzen	25 mm
Versicherungsschutz	gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €	Gewicht	154 kg
Einbruchschutz	ja		

## Zubehör

528150



Zahlenkombinationsschloss, Tiefe 42 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

## Dazu passt auch ...

139643



Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/blau

146303



Mobiler Aktenvernichter, Schnittart Partikel 4x10 mm, Schnittleistung bis 6 Blatt, Behältervolumen 30 l, Sicherheitsstufe: P-4, O-1, T-2, E-2, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 444 x 360 mm

504279



Bahnhofsuhr, Quarzuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus ABS in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb