

## Rollenketten mit schmalen Flachlaschen DIN ISO 606 (ex DIN 8187-2), M1, 2 x p

**Werkstoffe:** Spezielle Ketten-Stähle.

### Laschenanordnung 2 x p

(Befestigungslasche an jedem Außenglied),  
wahlweise einseitig oder zweiseitig.



Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar.  
Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage.

Verschlussglieder M1 müssen separat bestellt werden  
(siehe unten).

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr.: 101 000 31, Flachlaschen-Rollenkette 06 B-1-M1,  
einseitig am Außenglied im Abstand 2xp



### M1 = schmale Form, 1 Befestigungsbohrung




DIN ISO Nr.	Artikel-Nr. einseitig 2 x p	Artikel-Nr. zweiseitig 2 x p	Teilung x innere Breite p x b <sub>1</sub> Zoll	Teilung p mm	Innere Breite b <sub>1</sub> min. mm	h <sub>5</sub> mm	G* mm	d <sub>4</sub> mm	B* mm	s min* mm	b <sub>3</sub> min. mm	Gewicht	
												einseitig kg/m	zweiseitig kg/m
06 B-1**	101 000 31	101 000 32	3/8 x 7/32"	9,525	5,72	9,5	13,5	3,5	8,0	1,2	8,66	0,45	0,49
08 B-1	105 000 31	105 000 32	1/2 x 5/16"	12,7	7,75	13,0	17,9	4,5	9,5	1,6	11,43	0,75	0,81
10 B-1	106 000 31	106 000 32	5/8 x 3/8"	15,875	9,65	16,5	21,9	5,5	14,3	1,7	13,41	1,02	1,12
12 B-1	107 000 31	107 000 32	3/4 x 7/16"	19,05	11,68	21,0	26,6	6,6	16,0	1,8	15,75	1,28	1,41
16 B-1	108 000 31	108 000 32	1"x17,02mm	25,4	17,02	23,0	31,8	6,6	19,1	2,8	25,6	2,93	3,14

\* Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN und können geringfügig abweichen.  
Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind auf Anfrage weiterhin lieferbar.

\*\* Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten.

**Bitte beachten: Verpackungseinheit 5 m.**  
Falls Sonderlängen gewünscht werden, ist die Länge  
und die Gliederzahl (ungerade Zahl!) anzugeben.  
Verschlussglieder sind immer separat zu bestellen.

## Federverschlussglieder M1 mit schmalen Flachlaschen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187-2)



**Werkstoffe:** Spezielle Ketten-Stähle.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 101 003 31, Verschlussglied M1, einseitig

### M1 = schmale Form, 1 Befestigungsbohrung

DIN ISO	Artikel-Nr. einseitig	Artikel-Nr. zweiseitig	p mm	h <sub>5</sub> mm	G* mm	d <sub>4</sub> mm	B* mm	s min.* mm	b <sub>3</sub> min. mm	Gewicht* einseit. g	Gewicht* zweis. g
08 B-1	105 003 31	105 003 32	12,7	13,0	17,9	4,5	9,5	1,6	11,43	11,5	13,9
10 B-1	106 003 31	106 003 32	15,875	16,5	21,9	5,5	14,3	1,7	13,41	18,1	21,2
12 B-1	107 003 31	107 003 32	19,05	21,0	26,6	6,6	16,0	1,8	15,75	24	28
16 B-1	108 003 31	108 003 32	25,4	23,0	31,80	6,6	19,1	2,8	25,6	78	89

\* Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN und können geringfügig abweichen.

\*\* Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten.