

**MNX ABS 175/125 HG**



Beispiel

**Bestellzeichen:** ABS 175/125 HG  
**Artikelnummer:** 6081322  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS • grauer Deckel  
**Anmerkungen:** hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074052339  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3435224  
 Dänemark: 8212023725  
 Schweden: 6081322  
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

**Abmessungen: Länge Breite Höhe Auswertung:**

<b>mm:</b>	180	180	125
<b>inch:</b>	7.1	7.1	4.9

**Schutzart (EN 60529):** IP 66/67  
**Schlagfestigkeit (EN 62262):** IK 07  
**Elektrische Isolierung:** Voll isoliert  
**Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815):** Ja  
**Brandklassifikation (UL 746 C 5):** UL 94 HB  
**Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C:** 650  
**NEMA Klassifikation:** NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

**Materials:**

**Material:** ABS  
**Unterteilfarbe:** RAL 7035  
**Deckelfarbe:** RAL 7035  
 Polyamid

**Deckelschraubenmaterial:**  
**Deckelschraubenfarbe:** Grau  
**Dichtungsmaterial:** TPE

**Zertifikate:**

Fimko  
 Europe EN 62208: 2003  
 Gost R

**Temperatur Bereich:**

<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 80 °C
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 60 °C
<b>Kurzzeit:</b>	-40 ... 175 °F
<b>Dauergebrauch:</b>	-40 ... 140 °F

**Zubehör:**

- MIV 175 Montageplatte
- MIN 15 Tragschiene TS 15
- MIV 15 Tragschiene TS 35
- FP A 175/180 Frontplatte
- HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
- FP 22046 Wandbefestigungslaschen

