

# Technische Daten

	<b>SL 1–6, 10–22, SLK 3 + 4, SL LP 1-4, LB SL, UM SL</b>
<b>Kontaktmaterial: Körper</b>	CuSn-Legierung
<b>Oberfläche der Kontakthülse: Gold/Zinn</b>	Ni + 0,2 µm Au (höhere Vergoldung auf Anfrage), Ni + 6 µm Sn
<b>Innenfederkontakt: Material/Oberfläche</b>	
<b>Durchgangswiderstand:</b>	≤ 5 mOhm
<b>Schockfestigkeit:</b>	
<b>Vibrationsfestigkeit max.:</b>	
<b>Kapazität zwischen zwei benachbarten Kontakten:</b>	
<b>Nennstrom:</b>	3 A
<b>Nennspannung:</b>	250 V AC
<b>Prüfspannung:</b>	2000 V
<b>Isolierkörper: Material</b>	PA 4.6, GF
<b>Temperaturbereich:</b>	-40 °C ... +163 °C (+260 °C 1 min.)
<b>Brennbarkeitsklasse:</b>	UL 94 V-0
<b>Isolationswiderstand:</b>	> 10 <sup>12</sup> Ohm
<b>Steckfähigkeit für Anschlüsse:</b>	
<b>Einstecktiefe für Anschlüsse:</b>	
<b>Steck-/ Ziehkräfte, Typ:</b>	Haltekraft: > 7 N