

HERKULES VARIO

➤ BESCHREIBUNG

Stufenlos einstellbares Verbindungsmittel (Positionierer) aus KM-seil.

➤ AUSSTATTUNG

12 mm Kernmantelseil mit Schutzschlauch
Seilkürzer HERKULES mit BSK Schraubkarabiner
AHK Einhandkarabiner
Abnehmbare Nahtschutzhülse an beiden Enden

➤ TECHNISCHE DATEN

Norm: EN 354, EN 358
Gewicht: 0,88 / 0,92 kg
Material: 12 mm Kernmantelseil
Farbe: orange / schwarz
Kunststoff: PA Polyamid
Beschlage: Aluminium, Stahl
Langen: 1,5 / 2 m
Temperatur: -35 C bis 40 C

➤ DESCRIPTION

Continuously adjustable lanyard (positioner) from kernmantle rope.

➤ EQUIPMENT

12 mm kernmantle rope with protective tube
Rope adjuster HERKULES with BSK screw karabiner
AHK one-hand karabiner
Detachable protective sleeve for the seams on both ends

➤ TECHNICAL DATA

Standard: EN 354, EN 358
Weight: 0.88 / 0.92 kg
Material: 12 mm kernmantle rope
Colour: orange / black
Synthetic material: PA polyamide
Fittings: aluminium, steel
Lengths: 1.5 / 2 m
Temperature: -35 C to 40 C

LANYARD STRETCH

➤ BESCHREIBUNG

Einfaches Verbindungsmittel mit Stretch Konstruktion, AHK-Wirbel und Twistlock Karabiner. Mit fixer oder variabler Lange erhaltlich.

➤ AUSSTATTUNG

Schlauchband mit Stretch-Konstruktion
Oberes Ende: AHK Einhandkarabiner mit Drehwirbel
Unteres Ende: Schlaufe mit Twistlock Karabiner

➤ TECHNISCHE DATEN

Norm: EN 354
Gewicht: 0,5 kg
Material: 33 mm Schlauchband
Farbe: orange / schwarz
Kunststoff: PA Polyamid
Beschlage: Aluminium
Lange: 2 m
Temperatur: -35 C bis 40 C

➤ DESCRIPTION

Simple lanyard with stretch design, AHK swivel pivot and twist lock karabiner. Available with fix or variable length.

➤ EQUIPMENT

Tube band with stretch design
Upper end: AHK one-hand karabiner with swivel
Bottom end: Loop with twist lock karabiner

➤ TECHNICAL DATA

Standard: EN 354
Weight: 0.5 kg
Material: 33 mm tube band
Colour: orange / black
Synthetic material: PA polyamide
Fittings: aluminium
Length: 2 m
Temperature: -35 C to 40 C



Die Stretch Konstruktion erleichtert die Bedienung indem die Bandlange bei Nicht-Gebrauch auf ein Minimum reduziert wird.
The stretch design facilitates operation, because the belt length can be reduced to a minimum when not in use.



NEW!

LANYARD VARIO TWISTER

➤ BESCHREIBUNG

Langenverstellbares Verbindungsmittel aus gedrehtem Seil.

➤ AUSSTATTUNG

16 mm gedrehtes Seil
Oberes Ende: AHK Einhandkarabiner
Unteres Ende: Endsplei
Seilkurzer aus Edelstahl mit BSK-Karabiner

➤ TECHNISCHE DATEN

Norm: EN 354, EN 358
Gewicht: 1,06 kg
Material: 16 mm PA-Seil
Kunststoff: PA Polyamid
Beschlage: Aluminium / Niro
Lange: 2 m
Temperatur: -35 C bis 40 C

➤ DESCRIPTION

Lanyard of twisted rope adjustable in length.

➤ EQUIPMENT

16 mm twisted rope
Upper end: AHK one-hand karabiner
Bottom end: end splice
Rope adjuster in special steel with BSK karabiner

➤ TECHNICAL DATA

Standard: EN 354, EN 358
Weight: 1.06 kg
Material: 16 mm PA rope
Synthetic material: PA polyamide
Fittings: aluminium / corrosion resistant
Length: 2 m
Temperature: -35 C to 40 C



PRODUKT / PRODUCT	BEST. NR. / ART. NO.	
7 Herkules VARIO	1,5 m	800 522
	2,0 m	800 523
8 Lanyard VARIO Twister	2,0 m	464 161
9 Lanyard Stretch	2,0 m	400 621