

## Synergy 21 LED T5 Batten Lights 60cm, kaltweiß IP65 V2



kwh/1000h:	20,00
Lumen:	1700
Watt:	20,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



### T5 Batten Lights 60cm

Volt: AC 100-240V  
Wattage: 20 Watt  
Lichtfarbe: kaltweiß  
Kelvin: 5700k  
Abstrahlwinkel: 120°  
Lumen: 1650-1760lm  
Arbeitstemperatur: -20° + 45° C  
CRI: >80  
Schutzklasse: IP65  
Länge: 600 mm  
Breite: 78,4 mm  
Höhe: 28,2 mm  
Gewicht: 0,600

offenes Kabelende  
Kabellänge 1,6m

Energieeffizienzklasse: A+  
kWh/1000h: 20

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Betriebstemperatur:	-20 bis +45
CRI:	>80
Dimmbar:	nein
Grösse:	600*78,4*28,2
LED - Gehäusefarbe:	weiß
LED - Gehäusematerial:	Kunststoff
Lichtfarbe:	kaltweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	5700
Lumen:	1700
Schutzklasse:	IP65
Volt:	230
Gewicht:	0.45 Kg

## Weitere Bilder

