



Beschrijving:

Slangaansluitingen met buitenschroefdraad R 1" x 3/4" (R 1" x 19 mm) uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen (HD-PE), natuurlijke kleur voor het aansluiten van slangen op houde

- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- met buisschroefdraad Ø d3 = R 1" - buitenschroefdraad
- Tuit buiten-Ø d1 = 19 mm resp. 3/4" (bevestigingsbereik)
- l = 52 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	531600
GTIN	4007228705782
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	10

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,01

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	10
D x B x H (mm)	250 x 250 x 170

Brutogewicht VE kg	0,1
--------------------	------------

Pallet

Aantal kartonnen	144
Aantal lagen	8
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 1,51

Kartonnen dozen per laag	18
Gewicht (kg)	164,0