



## Descrizione

Contenitori a bocca di lupo, misura 2, colore rosso, in stabile polipropilene infrangibile (PP), per molti campi d'applicazione con ampi accessori

- Buona resistenza chimica a grassi, resine, soluzioni alcaline, olio e acidi
- Sicura possibilità di impilamento
- Misura 2 in 5 colori (rosso, giallo, blu, verde, trasparente)
- Capacità/Capacità massima consentita: 0,73 litri / 0,47 litri
- Portata 2,3 kg/Carico impilabile: 136 kg
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da -20 °C a +80 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- massimo 3 supporti per separatori in trasversale
- Accessori a parte: Separatori e coperchi
- Ampie possibilità di ampliamento con diversi sistemi di aggancio: Rotaie da parete, parete con fessure di supporto, scaffali fissi e mobili
- su richiesta disponibile misura 2 in materiale conduttivo, colore nero: resistenza superficiale  $10^3$  -  $10^6$  ohm
- P=profondità= 164 mm, L=larghezza=102 mm, A=altezza=74 mm
- Dimensioni interne: 134x87x63 mm

## Informazioni:

### Articolo

Codice dell'articolo	<b>672100</b>
GTIN	<b>4007228703269</b>
Tariffa doganale	<b>39231090</b>
Unità di imballaggio	<b>24</b>

Colore	<b>rosso</b>
Volume in L	<b>0,73</b>
Peso (kg)	<b>0,06</b>
P x L x A (mm)	<b>164 x 102 x 74</b>

### Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	<b>24</b>
P x L x A (mm)	<b>340 x 254 x 340</b>

Peso lordo unità di imballaggio kg	<b>1,719</b>
------------------------------------	--------------

### Pallet

Numero di scatole	<b>60</b>
Numero di strati	<b>6</b>
P x L x A (mm)	<b>1,2 x 0,8 x 2,19</b>

Cartoni per strato	<b>10</b>
Peso (kg)	<b>123,14</b>